



Tissa Composites GmbH

Handelsware für Composites-Anwender

CH-5727 Oberkulm

Tel.: +41 62 768 86 66

Fax: +41 62 768 86 68

E-Mail: composites@tissa.ch

Internet: www.tissa.ch

MetroCat

Flüssigkeits-Dosiergerät

Sicher und schnell dosieren!

Dosiergeräte zur Wandmontage zum Entnehmen und Dosieren von Flüssigkeiten direkt aus dem Originalgebinde.

Mit der MetroCat werden die verschiedensten, auch aggressive Flüssigkeiten genau, schnell und sauber dosiert.

Ein Umfüllen von grösseren in kleinere Gebinde entfällt. Dadurch wird das Handling sauberer und sicherer.

Die Dosiergeräte sind durchdacht konstruiert und sauber verarbeitet. Sie eignen sich für niedrige wie auch höher viskose Flüssigkeiten. Da flüssige Kunststoffe oft mit Füllstoffen versetzt werden, ist ein Test vor dem Einsatz des Geräts unerlässlich. Für PU-Härter ist der Einsatz nicht empfehlenswert, da diese zu Kristallisationsbildung neigen und so die Funktion des Geräts beeinträchtigt.

Wie benutzt man die MetroCat?

Folgen Sie diesen vier einfachen Schritten:

1. Griff nach unten ziehen.
2. Schlauch in das Gefäss mit der Chemikalie einführen.
3. Griff nach oben ziehen.
4. Dosieren Sie die Flüssigkeit mit dem Griff (während Sie ihn nach unten ziehen).

	Material
Achsen	Edelstahl
Boden/ Oberteil	PP
Messzylinder	Glas
Kolben	PTFE
Dichtungen	Silikon
Chassis	Aluminium, blau eloxiert
Ansaugeschlauch	PE

Typ	Technische Daten	
	Inhalt Messzylinder	Masse in mm
MetroCat MC-25	25 ccm	500 x 190 x 60
MetroCat MC-100	100 ccm	500 x 190 x 60
MetroCat MC-500	500 ccm	500 x 205 x 100

